

ソルダーペーストキャビネット

Solder paste cabinet

クリーム半田の先入れ
先出し機構

在庫が一目で分かる
総ガラス張り

3種類のクリーム
半田を保管

場所をとらない
省スペース設計

卓上型
コンパクトサイズ



CL-500-90



クリーム半田取出し部



CL-500-48

単位:mm

CL-500-90	仕様	CL-500-48
500g入り容器(φ66×74)	適応容器サイズ	500g入り容器(φ66×74)
90ヶ	収納量	48ヶ
温度計付	温度表示	温度計付
250×350×670	装置サイズ(L.W.H)	250×350×430
430×430×1,400	キャビネットサイズ(L.W.H)	378×425×805
単相100V 50/60Hz	電源	単相100V 50/60Hz
約75kg	重量	約45kg

改良のため、仕様を予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。

霜取り動作中は一時庫内温度が10℃以上になります。(約5分、最大13℃程度の温度上昇)

製造販売元

お問い合わせは

アイテック技研株式会社

<http://www.itec-giken.com/>

岡山県岡山市南区福富中1丁目6-21

TEL 086-259-3312 FAX 086-259-3313

